


Indikator tlaka OH-10

Broj dijela: 9791

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak	Utikač PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS