

Brzoodzračni ventil SEU-1/8-NPT

Broj artikla: 9798

FESTO

s prigušivačem zvuka.

Buka odzračivanja mjeri se na udaljenosti od 1 m kod 6 bara prema atmosferi .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi)	390 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	1.000 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi)	300 l/min
Pogonski tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nazivni promjer	5 mm
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Razina zvučnog tlaka	86 dB(A)