


nyomás látjelző

OH-8-GN

Cikkszám: 10089

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform