

egyedi csatlakozólap

NAU-1/2-3B-ISO

Cikkszám: 10337

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, külső méretek VDMA 24345 szerint, csatlakozók alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	ISO 5599-1
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	660 g
Felfogási mód	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/2
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény