


# lefúvó fojtószelep GRE-1/8

Cikkszám: 10351

FESTO

beépített szinterfém hangtompítóval, bizonyos fajta szelepek  
lefúvásának fojtására.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	520 l/min
Standard flow rate 0.6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 520 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:..:] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	12 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	15 g
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Sárgaréz