



# miniatűr nyomócsapos szelep

## SO-3-PK-3-B

Cikkszám: 10403

FESTO

NÁ 3 csatlakozócsonkkal, nem működtetett helyzetben nyitott.  
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott monostabil
Működtetés fajtája	mechanikus
Normál névleges átáramlás	60 l/min
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	1.8 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	6 N
Gyártmány súlya	7 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Material housing	Sárgaréz POM