


# VAGY tag OS-1/8-NPT

Cikkszám: 10412

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció                             | VAGY funkció   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | 1/8 NPT  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 1/8 NPT  |
| Felfogási mód                              | átmenő furattal  |
| Normál névleges átáramlás                  | 500 l/min  |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint                  |
| Névleges méret                             | 4 mm   |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 45 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 3                  | NPT1/8-27  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material seals                             | NBR  |