


precíziós fojtó-visszacsapó szelep GRP-70-PK-3

Cikkszám: 10802

FESTO

az átáramló mennyiség pontos beállítására való, visszacsapó funkcióval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Forgatógomb skálával
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40.7 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	88 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Material housing	PA erősítésű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás 2-től 1-hez	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	20 ... 60 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	127 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [5:4:3] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	48 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Alumínium ötvözet
Material PK connections	Alumínium ötvözet Sárgaréz
Material screws	Acél