



Lökéscsillapító YSR-25-40

Cikkszám: 10870

FESTO

beállítható, utántölthető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	40 mm
Csillapítás	beállítható kemény karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.4 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	40 mm
Max.felütközési erő	4,000 N
Max.energiafelvétel löketenként	160 J
Max.energiafelvétel óránként	293,000 J
Max.maradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	30 N
Gyártmány súlya	860 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Acél Horganyzott
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél