

Szabványos henger

DSN-3/8"-3"-P

Cikkszám: 11320

FESTO

DIN ISO 6432 alapján, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben, sokféle felfogási lehetőség kiegészítő felfogó elemekkel vagy nélkülük. Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	76.2 mm
Dugattyú átmérő	3/8"
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	39.6 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	47.1 N
Pneumatikus csatlakozás	M12x1,25
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	erősen ötvözött acél, rozsdamentes