

Szabványos henger


DSN-3/4"-1/2"-P

Cikkszám: 11341

FESTO

DIN ISO 6432 alapján, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben, sokféle felfogási lehetőség kiegészítő felfogó elemekkel vagy nélkülük.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Löket | 12.7 mm |
| Dugattyú átmérő | 3/4" |
| A következő szabványon alapul: | ISO 6432 |
| Csillapítás | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Dugattyúrúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 158.3 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 188.5 N |
| Pneumatikus csatlakozás | M22x1,5 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |