


manométer PAGL-HP3-63-60-G14

Cikkszám: 1166938

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	63
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	Acél
Material screen	PS
Ház színe	ezüst
Gyártmány súlya	80 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Triple scale bar (külső) MPa (outer scale) psi (belső)