



# előlapra szerelhető szelep SV-5-M5-B

Cikkszám: 11914

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Működtetés fajtája	kézi
Normál névleges átáramlás	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	2.3 mm
Tömítési elv	lágó
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Overlap	Positive overlap
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--:] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Működtető erő	17 N
Gyártmány súlya	53 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Műanyag Sárgaréz