

csőcsonkos csatlakozó

CN-1/8-PK-4

Cikkszám: 11945

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR műanyag csövekhez, tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	3.2 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium