

Mágnesszelep

JMUH-5/2-D-1C-VI



Cikkszám: 119665

FESTO

szelepszigethez

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil
Méret	42 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	9.5 mm
Tömítési elv	lágý
Kézi segédműködtetés	nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4	Csatlakozó lap 2-es méret ISO 5599-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap