


fojtólap GRO-ZP-3-ISO

Cikkszám: 119674

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	1,500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felfogási mód	átmenő furattal