


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D32-42A-78

Cikkszám: 1201607

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.1 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	610 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D32B
Interfész kód, motor In	42A
Anyag megjegyzés	RoHS konform