

műanyag tömlő PU-9-SW

Cikkszám: 12134

FESTO

poliuretán (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).
A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	11.6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	76 mm
Belső átmérő	9 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.056 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Szín	fekete
Shore keménység	A 91 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)