

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D60-87A-102-S1

Cikkszám: 1215810

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	2,520 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60B
Interfész kód, motor In	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform