

# párhuzamos építőkészlet

## EAMM-U-145-S95-140A-288

Cikkszám: 1220582

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	2,270 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	2 Nm
Átvihető forgató nyomaték	50 Nm
Gyártmány súlya	14,850 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S95
Interfész kód, motor In	140A
Anyag megjegyzés	RoHS konform