

csatlakozó EAMC-30-35-8-12

Cikkszám: 123043

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 8 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 12 mm |
| Méret | 30 |
| Névleges hossz | 35 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 8,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetetlenségi nyomaték | 6.1 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 8.2 Nm |
| Gyártmány súlya | 45 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |