


mágnestekercs MSN1G-24DC-OD

Cikkszám: 123060

FESTO

egyenfeszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Tekercs jellemző	24 V DC: 2,5 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	80 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Felfogási mód	kapcsolt szorító kapoccsal tartozékokkal
Material housing	PA
Material electrical contact	Acél
Material winding	Réz