


# csatlakozó

## EAMC-42-50-12-16

Cikkszám: 1232880

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                  | Érték                  |
|---------------------------|------------------------|
| Felfogó átmérő 1          | 12 mm                  |
| Felfogó átmérő 2          | 16 mm                  |
| Méret                     | 42                     |
| Névleges hossz            | 50 mm                  |
| Beépítési helyzet         | tetszőleges            |
| Max.fordulatszám          | 6,000 1/min            |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L         |
| Tárolási hőmérséklet      | -25 ... 60 °C          |
| Relatív légnedvesség      | 0 - 95 %               |
| Környezeti hőmérséklet    | -25 ... 60 °C          |
| Tehetlenségi nyomaték     | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték | 17 Nm                  |
| Gyártmány súlya           | 140 g                  |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform           |