


Szívókorong VAS-8-M5-S

Cikkszám: 12612

FESTO

Csőcsonk NÁ3 műanyag csőhöz, oldalsó csatlakozás.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Hatékony szívóátmérő	5.5 mm
Csatlakozási helyzet	At the side
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás oldalt kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	1.6 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	1.6 N
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	PK-3
Szín	átlátszó
Shore keménység	60 +/- 5
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, szívókorong	TPE-U(PU)