

# l csőcsavarzat NPQP-L-R14-Q6-FD-P10

Cikkszám: 133054

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	3.3 mm
Konstrukció	L-shape
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	5.5 g
Felfogási mód	External hex A/F 14
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes