



fojtó-hangtompító VFFK-C-K-R14-P

Cikkszám: 133143

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	25 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adjusting screw	Nikkelezett réz