


hajtótengely EAMB-24-9-15X21-16X20

Cikkszám: 1344642

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	15 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	80
Névleges hossz	21 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.1 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	29 Nm
Gyártmány súlya	72 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform