

szorító hüvely EAMH-110-25-C34-P

Cikkszám: 1354107

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	25.8 kgmm ²
Gyártmány súlya	170 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform