


# modul csatlakozó PAML-MK-90-HP3

Cikkszám: 1367005

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték   |
|------------------------------|---|
| Méret                        | 90  |
| NA névleges méret            | 36  |
| Sorozat                      | L   |
| Operating pressure MPa       | 0 ... 5 MPa                                     |
| Üzemi nyomás                 | 0 ... 50 bar                                    |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás               |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L                                  |
| Tárolási hőmérséklet         | -10 ... 60 °C                                   |
| Közeg hőmérséklet            | 5 ... 60 °C                                     |
| Környezeti hőmérséklet       | 5 ... 60 °C                                     |
| Gyártmány súlya              | 150 g   |
| Anyag megjegyzés             | RoHS konform                                    |
| Material seals               | NBR   |
| Material module connector    | Alumínium ötvözet                               |
| Material screws              | Rozsdamentes acél                               |