


felfogó szögelem PAML-MB-90-HP3

Cikkszám: 1367323

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	90
NA névleges méret	36
Sorozat	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	300 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material module connector	Alumínium ötvözet
Material screws	Rozsdamentes acél
Material bracket	Alumínium ötvözet