


többszörös csőcsatlakozó

KM-22-B

Cikkszám: 13694

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Csomagolási egység	1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure	-13.775 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozók max.száma	22
Pneumatikus csatlakozás	3 mm külső átmérőjű csőhöz 4 mm külső átmérőjű csőhöz 6 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform