


vákuum szívókorong VASB-8-M5-PUR-B

Cikkszám: 1395637

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|--|
| Megfogó magasság kiegyenlítő | 3.3 mm |
| Névleges méret | 2 mm |
| Szívókorong átmérő | 8 mm |
| Szívókorong térfogat | 0.163 cm ³ |
| Hatékony szívóátmérő | 7.1 mm |
| Csatlakozási helyzet | fent |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szívókorong alak | kerek harmonika, 1,5-szeres |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0.07 MPa |
| Névleges üzemi nyomás | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Üzemi közeg | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál | 2.8 N |
| Gyártmány súlya | 4 g |
| Felfogási mód | a vákuum csatlakozón keresztül |
| Vákuum csatlakozás | M5 |
| Szín | kék |
| Shore keménység | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Sárgaréz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material suction cup | PUR |