


csatlakozó MSSD-E

Cikkszám: 14098

FESTO

mágnesstekercsekhez és szelepekhez, JMEH, MEH és MOEH szelepekhez való csatlakozó képpel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------|---|
| Felfogási mód | mágnesszelepre, M3 központi csavarral |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 8 g |
| 1-es elektromos csatlakozás | Derékszögű aljzat, hasáb alak, 3 pólusú, C alak |
| 2-es elektromos csatlakozás | Csavaros szorító kapocs |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 300 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 250 V |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on | 6 A |
| Kábel csavarzat | Pg7 |
| Kábel átmérő | 6 ... 8 mm |
| Csatlakozó keresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Szennyeződés foka | 3 |
| Material housing | PA erősítésű |
| Ház színe | fekete |
| Material seals | NBR |