


csatlakozó EAMC-30-35-8-14

Cikkszám: 1453063

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	14 mm
Méret	30
Névleges hossz	35 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	6.1 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	8.2 Nm
Gyártmány súlya	45 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform