


motor karima EAMF-A-62A-60G/H

Cikkszám: 1460112

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	230 g
Interfész kód, motor In	60G 60H
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	62A
Anyag megjegyzés	RoHS konform