


motor karima EAMF-A-38A-67A

Cikkszám: 1490100

Kifutó termék

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	178 g
Interfész kód, motor In	67A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A
Anyag megjegyzés	RoHS konform