

lineáris egység SLE-40- -KF-A


Cikkszám: 150094

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

A központosító csapok vagy központosító hüvelyek a szállítási terjedelemben vannak: a lineáris egység tartalmazza ezeket. A SIEN-... kapcsolót a PV, PH, NV, NH rendelési kóddal az építőszekrényből lehet rendelni. Pótalkatrészként is rendelhető.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 10 ... 500 mm |
| Dugattyú átmérő | 40 mm |
| Meghajtó egység üzemmódja | járom |
| Csillapítás | Lökéscsillapító, kemény karakterisztika |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstruktív felépítés | Vezeték |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőhöz |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1.2 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 12 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 2,200 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 49 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 6,175 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 85 g |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Material cover | Alumínium ötvény |
| Material seals | PA |
| Material housing | Alumínium ötvény |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél |
| Material cylinder barrel | Alumínium ötvözet |