



közelítéskapcsoló SIEN-M18B-PO-K-L

Cikkszám: 150422

FESTO

induktív, normál kapcsolási távolságokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	5 mm
Garantált kapcsolási távolság	4.05 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,4 Nemesacél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,4 Sárgaréz = 0,5 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.25 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező
Hiszterézis	≤ 0.55 mm
Max.kapcsolási frekvencia	2,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	+/- 20 %
Üresjárat áram	≤ 10 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	M18x1
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	20 Nm
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	108 g
Material housing	Sárgaréz PBTP nikkelezett
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3