

# befogó modul EV-12-3

Cikkszám: 150681

FESTO

[visszaállító funkcióval.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	3 mm
Szorító felület	Ø 12
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű
Operating pressure MPa	≤ 0.6 MPa
Üzemi nyomás	≤ 6 bar
Operating pressure	≤ 87 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Gyártmány súlya	11 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material housing	Alumínium présöntvény
Material membrane	TPE-U(PU)