


# Lengőkarima SNGL-50

Cikkszám: 151529  
Kifutó termék

FESTO

DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LSNG, LSNSG.

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
Gyártmány súlya	183 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, felfogás	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csapágy	Műanyag
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott