


fojtó-visszacsapó szelep GRLA-3/8-NPT-B

Cikkszám: 151555

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.3 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material nut	Alumínium ötvözet
Material swivel fitting	Horgany présöntvény