

lineáris hajtómű DGO-1/2"- -P-A-B

Cikkszám: 15227

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, dugattyúrúd nélküli kivitel,
mágneses erőátvitellel

Old part no. 13003431



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.04 ... 157 "
Dugattyú átmérő	1/2"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Vezeték	siklócsapágy
Üzemi nyomás	2 ... 7 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
Pneumatikus csatlakozás	10-32 UNF-2B