


csatlakozólap oldalsó csatlakozással NAVW-3/8-NPT-2

Cikkszám: 152793

FESTO

DIN ISO 5599/1 szerinti furatképpel, telepszerezéshez, csatlakozók oldalt és alul.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	135 mm
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
14 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	3/8 NPT