

kondenzátum leeresztő WA-2

Cikkszám: 152810

FESTO

automatikus



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	mechanikus
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kézi segédműködtetés	nyomó
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	külső, mechanikus, teljesen automatikus
Mért érték	Töltési szint
Szelep funkció	2/2 nyitott monostabil
Üzemi nyomás	1.5 ... 14 bar
Üzemi közeg	víz
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	92 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	PK-4
Pneumatikus csatlakozás	M9
Material housing	Alumínium ötvözet