

visszacsapó szelep HA-3/8-QS-10

Cikkszám: 153456

FESTO

Átáramlás a külső menettől a QS csatlakozóhoz.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | Visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | R3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | QS-10 |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Normál névleges átáramlás | 1,740 l/min |
| Üzemi nyomás | -1 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Material housing | Eloxált alumínium |
| Ház színe | ezüst |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Min. differenciál nyomás, nyitó | 0.1 bar |
| Min. differenciál nyomás, záró | 0.2 bar |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 47 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |