

T csatlakozó

QST3-3/16T-5/32-U

Cikkszám: 153804

FESTO

360° -ban elfordítható, 4 kimenet.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	16 g
Kimenetek száma	4
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás, tápvezeték	3/16" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás, kimenet	3/16" külső átmérőjű csőhöz 5/32" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ, cső tömítés	NBR
Anyag információ: cső szorító elem	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes