

# érzékelő tartó DASI-Q11-40-A-SR

Cikkszám: 1548054

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Konstrukció	T horonyhoz
Konstrukciós felépítés	Érzékelő lécc
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	62 g
Felfogási mód	a T horonyba pattintott átmenő furattal és csavarral horonyanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material screws	Acél Horganyzott