

# csőcsatlakozás N-3/8-P-9-MS

Cikkszám: 15634

FESTO

sárgaréz kivitel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7.6 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Gyártmány súlya	25 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	9 mm-es belső tömlőátmérőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Sárgaréz