

# kompakt henger

## AEVULQZ-20-25-A-P-A

Cikkszám: 157174


Classic

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A négyzetes dugattyúrúd biztosítja elfordulás ellen.

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Löklet                                     | 25 mm                                                          |
| Dugattyú átmérő                            | 20 mm                                                          |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                                    |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű<br>húzó                                  |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet                                                    |
| Konstruktív felépítés                      | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                        |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz                                           |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd                                          |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték       | négyzetes dugattyúrúd                                          |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar                                                   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C                                                  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.14 J                                                         |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 123 N                                                          |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 20 g                                                           |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 23 g                                                           |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 149 g                                                          |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 6 g                                                            |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>tartozékokkal          |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5                                                             |
| Material of flange screw                   | Acél, ónozott                                                  |
| Material cover                             | Alumínium ötvözet                                              |
| Material of dynamic seals                  | NBR<br>TPE-U(PU)                                               |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Material cylinder barrel                   | Alumínium ötvözet                                              |