

kondenzátum leeresztő

WA-1-B

Cikkszám: 158497

FESTO

automatikus



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	mechanikus
Beépítési helyzet	függőleges +/- 10°
Kézi segédműködtetés	nyomó
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	külső, mechanikus, teljesen automatikus
Mért érték	Töltési szint
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Üzemi nyomás	4 ... 16 bar
Üzemi közeg	víz
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	210 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Kondenzátum leeresztő csatlakozás	G1/4
Pneumatikus csatlakozás	M9
Material housing	Sárgaréz PA